

ข้อมูลด้านเทคนิค

## Fluke AC89 Heavy Duty Insulation Piercing Test Clip



### คุณลักษณะสำคัญ

- Single probe pierces 0.25 to 1.5 mm insulated wire
- Extremely small piercing point allows for maximum integrity of insulation
- 30Vrms, 42.4Vpk, 60Vdc, 10A
- One year warranty

### ภาพรวมผลิตภัณฑ์: Fluke AC89 Heavy Duty Insulation Piercing Test Clip

- โพรบแบบหัวเดียวเจาะสายที่มีฉนวนหนา 0.25 ถึง 1.5 มม.
- เข็มขนาดเล็กช่วยให้ฉนวนซ่อมแซมตัวเองได้
- สูงสุด 1000 V, 10 A
- รับประกันหนึ่งปี

รุ่น



**Fluke AC89**

---

**Fluke. ทั่วโลกของคุณ คงอยู่แค่ ละก้าว ว่างต่อไป**

Fluke Corporation  
PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.

For more information call:  
In the U.S.A. (800) 443-5853  
In Europe/M-East/Africa  
+31 (0)40 267 5100  
In Canada (800)-36-FLUKE  
From other countries +1 (425) 446-5500  
[www.fluke.com/th-th](http://www.fluke.com/th-th)

©2021 Fluke Corporation. Specifications subject to  
change without notice.  
11/2021

Modification of this document is not permitted without  
written permission from Fluke Corporation.