

ข้อมูลด้านเทคนิค

กล่อง Fluke 8.5 มม. พร้อมก้านของกล่องวัดโอห์มสำหรับงานวิเคราะห์ 1.2 ม.



คุณลักษณะสำคัญ

ตัวเลือกก้านของกล่องวัดโอห์มสำหรับงานวิเคราะห์ขนาด 1.2 เมตร 8.5 มิลลิเมตรพร้อมกล่องมุ่มมองแบบคู่สามารถใช้ได้กับกล่องวัดโอห์มสำหรับงานวิเคราะห์ Fluke DS701 และ Fluke DS703 FC รองรับคุณลักษณะทั้งหมดของกล่องวัดโอห์มสำหรับงานวิเคราะห์ Fluke

ภาพรวมผลิตภัณฑ์: กล่อง Fluke 8.5 มม. พร้อมก้านของกล่องวัดโอห์มสำหรับงานวิเคราะห์ 1.2 ม.

อุตสาหกรรมเบา

- การทดสอบเพื่อควบคุมคุณภาพ
- การตรวจสอบเพื่อซ่อมบำรุงเครื่องจักร
- ตรวจสอบสวิตช์และเกียร์
- การตรวจสอบลิฟต์
- ตรวจสอบรอยเชื่อม

อุปกรณ์สำหรับงานหนัก

- ตรวจสอบท่อไฮดรอลิก
- ตรวจสอบรอยเชื่อม

พลังงาน

- ไฟฟ้า ตรวจสอบการทำงาน

Fluke. ทั่วโลกของคุณ คงอยู่แค่ก้าวต่อไป

Fluke Corporation
PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.

For more information call:
In the U.S.A. (800) 443-5853
In Europe/M-East/Africa
+31 (0)40 267 5100
In Canada (800)-36-FLUKE
From other countries +1 (425) 446-5500
www.fluke.com/th-th

©2021 Fluke Corporation. Specifications subject to
change without notice.
11/2021

Modification of this document is not permitted without
written permission from Fluke Corporation.