

ข้อมูลด้านเทคนิค

Fluke 323 True-rms Clamp Meter



คุณลักษณะสำคัญ

ความสามารถในการวัด

- การวัดแรงดันไฟฟ้า 400 A ac
- การวัดแรงดันไฟฟ้า 600 V ac และ dc
- การวัดแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า ac แบบ True-rms อย่างแม่นยำ บนสัญญาณที่ไม่ใช่แบบเชิงเส้น
- การวัดแรงต้านทานได้ถึง 40 k Ω พร้อมด้วยการตรวจจับแบบต่อเนื่อง

คุณสมบัติ

- การออกแบบให้บางเบา ตามหลักสรีรศาสตร์
- พิกัดความปลอดภัย CAT IV 300V/CAT III 600 V
- ปุ่ม Hold
- รับประกันสองปี
- กระเป๋าใส่สำหรับพกพาสะดวกสบาย

ภาพรวมผลิตภัณฑ์: Fluke 323 True-rms Clamp Meter

Fluke ทนทาน Fluke เชื่อถือได้ Fluke แม่นยำ

การวัดแบบ True-rms และการปรับตามหลักสรีรศาสตร์ ทำให้แคลมป์มิเตอร์ 320 Series เป็นเครื่องมือที่แก้ไขปัญหาได้ทั่วไปได้ดีที่สุด สำหรับช่างไฟฟ้าสำหรับธุรกิจและที่อยู่อาศัย Fluke 323 เหมาะสำหรับวัดแรงดันไฟฟ้าสูงสุดถึง 400 A ในช่องว่างสายไฟฟ้าที่มีเนื้อที่จำกัด

ข้อมูลจำเพาะ: Fluke 323 True-rms Clamp Meter

ข้อมูลจำเพาะ		323	324	325
กระแสไฟฟ้า AC	ช่วง	400.0 A	40.00 A/400.0 A	40.00 A/400.0 A
	ความแม่นยำ	2% ± 5 หลัก (45 Hz ถึง 65 Hz) 2.5% ± 5 หลัก (65 Hz ถึง 400 Hz)	1.5% ± 5 หลัก (45 Hz ถึง 400 Hz) หมายเหตุ: เพิ่ม 2% สำหรับ ความไวของตำแหน่ง	2% ± 5 หลัก (45 Hz ถึง 65 Hz) 2.5% ± 5 หลัก (65 Hz ถึง 400 Hz)
กระแสไฟฟ้า DC	ช่วง	-	-	40.00 A/400.0 A
	ความแม่นยำ	-	-	2% ± 5 หลัก
แรงดันไฟฟ้า AC	ช่วง	600.0 V	600.0 V	600.0 V
	ความแม่นยำ	1.5% ± 5 หลัก	1.5% ± 5 หลัก	1.5% ± 5 หลัก
แรงดันไฟฟ้า DC	ช่วง	600.0 V	600.0 V	600.0 V
	ความแม่นยำ	1.0% ± 5 หลัก	1.0% ± 5 หลัก	1.0% ± 5 หลัก
ความต้านทาน	ช่วง	400.0 \square / 4000 \square	400.0 \square / 4000 \square	400.0 \square / 4000 \square / 40.00 k \square
	ความแม่นยำ	1.0% ± 5 หลัก	1.0% ± 5 หลัก	1.0% ± 5 หลัก
ภาวะต่อเนื่อง		≤ 70 \square	≤ 30 \square	≤ 30 \square
การเก็บประจุ		-	100.0 μ F ถึง 1000 μ F	100.0 μ F ถึง 1000 μ F
ความถี่		-	-	5.0 Hz ถึง 500.0 Hz
การตอบสนอง AC		True-rms	True-rms	True-rms
แบคไลท์		-	มี	มี
การเก็บข้อมูล		มี	มี	มี
อุณหภูมิสัมผัส		-	-10.0°C ถึง 400.0°C (14.0°F ถึง 752.0°F)	-10.0°C ถึง 400.0°C (14.0°F ถึง 752.0°F)
ต่ำสุด/สูงสุด		-	-	มี
ขนาด	H x W x D (มม.)	(207 x 75 x 34) มม. ³	(207 x 75 x 34) มม. ³	(207 x 75 x 34) มม. ³
	เส้นผ่านศูนย์กลางสายสูงสุด	30 มม. (600 MCM)	30 มม. (600 MCM)	30 มม. (600 MCM)
	น้ำหนัก	265 ก.	208 ก.	283 ก.
พิกัดประเภท		CAT III 600 V CAT IV 300 V	CAT III 600 V CAT IV 300 V	CAT III 600 V CAT IV 300 V
การรับประกัน		สองปี	สองปี	สองปี

รุ่น



Fluke 323 True-rms Clamp Meter

Adaptors to 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 BSP (PART #3466419)

Includes:

- Test leads
- Soft case
- User's manual

Fluke. ให้โลกของคุณ คงอยู่แต่ละก้าวต่อไป

Fluke Corporation
PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.

For more information call:
In the U.S.A. (800) 443-5853
In Europe/M-East/Africa
+31 (0)40 267 5100
In Canada (800)-36-FLUKE
From other countries +1 (425) 446-5500
www.fluke.com/th-th

©2021 Fluke Corporation. Specifications subject to
change without notice.
12/2021

Modification of this document is not permitted without
written permission from Fluke Corporation.