

ข้อมูลด้านเทคนิค

🔍 เครื่องตรวจสอบสัญญาณ Fluke Networks Pro3000™ Probe



คุณลักษณะสำคัญ

- ลำโพงเสียงดัง ทำให้ได้ยินเสียงสัญญาณโทนนิ่งชัดเจนแม้ผ่านผนังตู้
- มีปุ่มปรับระดับเสียงที่ใช้งานได้ง่าย
- มีปลายแบบ "Quick-twist" เพื่อเปลี่ยนหัวได้ง่าย
- มีปลายหัว Probe สำหรับเปลี่ยนเก็บไวโนช่องแบตเตอรี่
- ใช้ปุ่มเปิดปิดแบบกระดก (Recessed on/off button)

ภาพรวมผลิตภัณฑ์: 🔍 เครื่องตรวจสอบสัญญาณ Fluke Networks Pro3000™ Probe

เครื่อง Pro3000™ unfiltered probe สำหรับใช้งานบนเครือข่ายที่ไม่ได้มีการใช้งานให้เสียงผ่านลำโพงที่ตั้งเพียงพอที่จะฟังได้ชัดเจนผ่านผนัง ตู้ หรือในสิ่งแวดล้อมที่เสียงดัง ด้วยปุ่มเปิด/ปิดแบบกระดก (Recessed) ช่วงป้องกันไม่ให้เผลอกดเปิดระหว่างการจัดเก็บโดยไม่ได้ตั้งใจ

ข้อมูลจำเพาะ: 🔍 เครื่องตรวจสอบสัญญาณ Fluke Networks Pro3000™ Probe

ยูสเซอร์ อินเทอร์เฟซ	ปุ่มเปิด/ปิดแบบกด ปุ่มควบคุมระดับเสียง ปลายหัวที่เปลี่ยนได้ ช่องสำหรับบรรจุหูฟังขนาด 3.5 มม.
แบตเตอรี่	ถ่านอัลคาไลน์ 9V
อุณหภูมิ	ขณะใช้งาน: -20° C ถึง 60° C, ขณะจัดเก็บ: -40° C ถึง 70° C

ขนาดรวมเคส

9.8 x 1.6 x 1.3 นิ้ว (24.9 x 4.1 x 3.3 เซนติเมตร)

รุ่น



26100900

เครื่องตรวจสอบสัญญาณแบบไม่มีตัวคัดกรอง Pro3000™ สำหรับใช้งานบนเครือข่ายที่ไม่ได้มีการใช้งานให้เสียงผ่านลำโพงที่ตั้งเพียงพอที่จะฟังได้ชัดเจนผ่านผนัง ตู้ หรือในสิ่งแวดล้อมที่เสียงดัง ด้วยปุ่มปิด/เปิดแบบกระดก (Recessed) ช่วงป้องกันไม่ให้ผลออกเปิดระหว่างการจัดเก็บโดยไม่ได้ตั้งใจ

ประกอบด้วย:

- ตัว Pro3000™ Analog Probe

Optional accessories

Description

อะไหล่ด้านหลังสายหัว สำหรับ Fluke Networks Pro3000™ อะไหล่ด้านหลังสายหัว สำหรับโพรบรุ่น Pro3000/3000F

Fluke. ทั่วโลกของคุณ คงอยู่แค่ก้าวต่อไป

Fluke Corporation
PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.

For more information call:
In the U.S.A. (800) 443-5853
In Europe/M-East/Africa
+31 (0)40 267 5100
In Canada (800)-36-FLUKE
From other countries +1 (425) 446-5500
www.fluke.com/th-th

©2021 Fluke Corporation. Specifications subject to
change without notice.
12/2021

Modification of this document is not permitted without
written permission from Fluke Corporation.