

Teknik veriler

FOM Fiber Optik Metre



Ürün İncelemesi: FOM Fiber Optik Metre

Fluke Fiber Optik Metre (FOM), yeni bir metre almanıza gerek kalmadan fiber optik kabloları test etmenize ve bakım yapmanıza yardımcı olur. FOM'u mV dc fonksiyonu olan ve 10 M Ω giriş empedansına sahip herhangi bir DMM'ye direkt olarak takın ve fiber optik kablo sistem kayıplarını hızlı ve hassas bir şekilde ölçün. Işık kaynakları ve ek kablolar ayrı olarak satılmaktadır.

Modeller



Fluke FOM

Fluke FOM Fiber Optic Meter

Fluke. *Keeping your world up and running.*®

Fluke TURKIYE
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands
www.fluke.com.tr

©2022 Fluke Corporation. All rights reserved.
Data subject to alteration without notice.
01/2022

Mer information:

U.S.A. (800) 443-5853 TR +31 (0)40 267 5100 Canada
(905) 890-7600 Övrigt +1 (425) 446-5500

**Modification of this document is not permitted
without written permission from Fluke Corporation.**