

Teknik veriler

## H900 Test İletkeni Askısı



### Temel özellikler

- Montaj delikleri olan, ağır şartlara dayanıklı yapı
- Tutucuda 8 mm'ye kadar çaptaki teller için 10 adet yarık bulunmaktadır
- Genel boyutlar: 27,9 cm U x 8,9 cm G x 3,2 cm Y
- Bir yıl garanti

### Ürün İncelemesi: H900 Test İletkeni Askısı

- Montaj delikleri olan, ağır şartlara dayanıklı yapı
- Tutucuda 8 mm'ye kadar çaptaki teller için 10 adet yarık bulunmaktadır
- Genel boyutlar: 27,9 cm U x 8,9 cm G x 3,2 cm Y
- Bir yıl garanti

## Modeller



### **Fluke H900**

Test Lead Holder

---

**Fluke.** *Keeping your world up and running.®*

**Fluke TURKIYE**  
P.O. Box 1186  
5602 BD Eindhoven  
The Netherlands  
www.fluke.com.tr

©2022 Fluke Corporation. All rights reserved.  
Data subject to alteration without notice.  
01/2022

**Mer information:**

U.S.A. (800) 443-5853 TR +31 (0)40 267 5100 Canada  
(905) 890-7600 Övrigt +1 (425) 446-5500

**Modification of this document is not permitted  
without written permission from Fluke Corporation.**