

25 Mikron Makro Kızılötesi Akıllı Objektif

Temel özellikler

- Objektif ile kalibre ederek kameraya gönderme zahmetinden kurtulmak için akıllı objektifleri uyumlu herhangi bir kameraya bağlayıp görüntü almaya başlayabilirsiniz.
- En iyi odağı yakalamak için bu objektifte odak tekerini net bir değere ayarlamanıza gerek yoktur. Objektif takılıken objektif için en iyi odak mesafesini ayarlamak amacıyla LaserSharp® Auto Focus düğmesini kullanın, ardından kamerayı ve hedefi objektifin algılama mesafesine konumlandırın (~8 ila ~14 mm).
- Dedektöre enerji aktarmak için mevcut en etkili malzeme olan %100 elmastan dönüştürülmüş işlenmiş kaplamalı germanyumdan yapılmıştır.
- Görüntüleri yakalarken kameranın sabit ve hareketsiz olduğundan emin olmak için kamerayı bir tezgah üstü montaj sistemine bağlarken TiX560 veya TiX520 üzerindeki tripod montaj dişlisini kullanın. Kamera kullanımında değilken bilgisayarınızdan görüntü yakalayabilmek için TiX560 uzaktan kumanda özelliğine de sahiptir. (Uzaktan kumanda TiX520'de mevcut değildir.)

Ürün İncelemesi: 25 Mikron Makro Kızılötesi Akıllı Objektif

Baskılı devre kartları üzerindeki termal artış ve dağılma hakkında bilgi edinmeniz, hatalı veya olması gerekenden daha küçük bileşenleri tanımlamanız, hatta bu bileşenler üzerindeki hatalı noktaları kesin bir şekilde belirleyebilmeniz için çok küçük nesnelerin oldukça ayrıntılı görüntüsünü elde edin. Ortalama bir insan saçından daha ince olan 25 mikron boyutundaki ayrıntıları görün.

TiX560 ve TiX520 ile uyumludur.

[Buradan eklenti Kızılötesi objektif serimizin tamamını görebilirsiniz](#)

Özellikler: 25 Mikron Makro Kızılötesi Akıllı Objektif

Description	
Object size	7.8 mm x 5.8 mm
Focus distance	10.4 mm +/- 1 mm (0.4 in)

Modeller

FLK-LENS/25MAC2

25 Micron Macro Infrared Smart Lens

For use with the TiX560 and TiX520 Infrared Cameras.

Fluke. *Keeping your world up and running.*®

Fluke TURKIYE

P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands
www.fluke.com.tr

©2022 Fluke Corporation. All rights reserved.

Data subject to alteration without notice.

01/2022

Mer information:

U.S.A. (800) 443-5853 TR +31 (0)40 267 5100 Canada
(905) 890-7600 Övrigt +1 (425) 446-5500

**Modification of this document is not permitted
without written permission from Fluke Corporation.**