

Teknik veriler

2x Telefoto Kızılötesi Akıllı Objektif



Ürün İncelemesi: 2x Telefoto Kızılötesi Akıllı Objektif

Standart bir objektife göre 2 kat büyütülmüş bir görüntü elde edin ve ekipmanınızdaki sorunu gösteren kritik kızılötesi ayrıntıları yakalamak için tesisiniz dahilindeki tehlikeli alanlara girme ya da uzun bir merdiven kullanma zahmetinden kurtulun.

Objektif ile kalibre ederek kameraya gönderme zahmetinden kurtulmak için akıllı objektifleri uyumlu herhangi bir kameraya bağlayıp görüntü almaya başlayabilirsiniz.

Dedektöre enerji aktarmak için mevcut en etkili malzeme olan %100 elmaştan dönüştürülmüş işlenmiş kaplamalı germanyumdan yapılmıştır.

TiX580, TiX501, Ti480 PRO, Ti401 PRO ile uyumlu.

[Buradan eklenti Kızılötesi objektif serimizin tamamını görebilirsiniz](#)

Özellikler: 2x Telefoto Kızılötesi Akıllı Objektif

Description		
IFOV (spatial resolution)	Ti401 PRO / Ti480 PRO	0.33 mRad
	Ti300+	0.66 mRad
	TiX501 / TiX580	0.33 mRad

Field of view	12 ° H x 9 ° V
Focus distance	45 cm (approximately 18 in)

Modeller



FLK-LENS/TELE2

For use with the TiX580, TiX501, Ti480 PRO, and Ti401 PRO Infrared Cameras.

Fluke. *Keeping your world up and running.*®

Fluke TURKIYE
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands
www.fluke.com.tr

©2022 Fluke Corporation. All rights reserved.
Data subject to alteration without notice.
01/2022

Mer information:

U.S.A. (800) 443-5853 TR +31 (0)40 267 5100 Canada
(905) 890-7600 Övrigt +1 (425) 446-5500

**Modification of this document is not permitted
without written permission from Fluke Corporation.**