

Thông số kỹ thuật

Fluke C1600 Tool Hard Case

Tính năng chính

- Deep interior to hold and protect your gear and accessories
- Rubber gasket in lid seals out dust and keeps contents dry
- Top compartment for easy access to small parts

Tổng quan sản phẩm: Fluke C1600 Tool Hard Case

C1600 là hộp nhựa đúc khuôn, bền chắc được thiết kế để đựng các đồng hồ vạn năng kỹ thuật số cầm tay và các dụng cụ hiệu chỉnh quy trình của Fluke cùng hầu hết các phụ kiện được sử dụng cho các máy đo này.

Đặc điểm nổi bật

- Hộp sâu lòng và đủ lớn để chứa và bảo vệ dụng cụ của bạn đồng thời thiết kế có chỗ cho phụ kiện và các vật thiết yếu khác.
- Đệm cao su trong nắp chặn bụi và giữ dụng cụ bên trong khô ráo.
- khay rời có thể lấy ra giữ mọi thứ gọn gàng.
- Ngăn có chốt mở trên cùng nắp giúp bạn dễ dàng lấy các bộ phận nhỏ chẳng hạn như cầu chì, pin, que và cáp đo.
- Có năm móc và dây đai vòng để bọc dây dẫn và cáp đo khi không sử dụng.
- Có thể khóa.
- Tay cầm lớn để dễ dàng vận chuyển.

Fluke. *Giữ cho thế giới của bạn. không ngừng vận động.*

Fluke Corporation

PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.

For more information call:

In the U.S.A. (800) 443-5853

In Europe/M-East/Africa

+31 (0)40 267 5100

In Canada (905) 890-7600

From other countries +1 (425) 446-5500

Representative office of Fluke South East Asia Pte Ltd

C/O Danaher Vietnam

Green Power Tower, 11th Floor Unit 2

35 Ton Duch Thang Street, District 1

Ho Chi Minh City

Vietnam

Tel: +84-8-2220-5371 (ext 103)

Email: info.asean@fluke.com

www.fluke.com/vn

©2022 Fluke Corporation. Specifications subject to change without notice.

01/2022

Modification of this document is not permitted without written permission from Fluke Corporation.