

Thông số kỹ thuật

## Ống kính hồng ngoại cận cảnh thông minh 25 micrômet

### Tính năng chính

- Tránh rắc rối khi phải gửi camera của bạn đi hiệu chỉnh ống kính - với những ống kính thông minh, bạn chỉ cần gắn ống kính vào bất kỳ camera tương thích nào và có thể bắt đầu chụp ảnh.
- Với ống kính này, bạn không cần phải di chuyển bánh xe điều chỉnh lấy nét tới mức chính xác để có độ nét tốt nhất. Với ống kính đã gắn, hãy sử dụng nút Lấy nét tự động LaserSharp® Auto Focus để đặt tiêu cự ở khoảng cách tối ưu cho ống kính, sau đó đặt camera và đối tượng chụp trong tầm hoạt động của ống kính (~8 đến ~14 mm).
- Làm từ 100% germani tiện kim cương với lớp phủ được thiết kế, là loại vật liệu khả dụng hiệu quả nhất để truyền năng lượng đến cảm biến dò.
- Sử dụng đai ốc giá đỡ ba chân trên TiX560 hoặc TiX520 để gắn camera vào hệ thống lắp trên bàn máy để bảo đảm camera đứng vững và không di chuyển trong khi bạn chụp ảnh. TiX560 cũng bao gồm chức năng điều khiển từ xa để bạn có thể chụp ảnh từ máy tính của mình mà không cần chạm tới máy ảnh. (Chức năng Điều khiển từ xa không có sẵn với TiX520.)

### Tổng quan sản phẩm: Ống kính hồng ngoại cận cảnh thông minh 25 micrômet

Có được hình ảnh chi tiết tới mức khó tin của những vật thể rất nhỏ để bạn có thể hiểu rõ về sự tích tụ và phân tán nhiệt trên bảng mạch in, xác định linh kiện bị hỏng hoặc có kích cỡ nhỏ hơn bình thường, hoặc có khả năng xác định chính xác vị trí lỗi trên những linh kiện đó. Xem những chi tiết nhỏ tương đương 25 micrômet, nhỏ hơn kích thước trung bình của sợi tóc người.

Tương thích với TiX560 và TiX520.

[Xem toàn bộ dòng sản phẩm các ống kính hồng ngoại bổ sung tại đây](#)

### Thông số kỹ thuật: Ống kính hồng ngoại cận cảnh thông minh 25 micrômet

Description	
Object size	7.8 mm x 5.8 mm
Focus distance	10.4 mm +/- 1 mm (0.4 in)

## Model

### **FLK-LENS/25MAC2**

25 Micron Macro Infrared Smart Lens

For use with the TiX560 and TiX520 Infrared Cameras.

---

**Fluke.** *Giữ cho thế giới của bạn. không ngừng vận động.*

**Fluke Corporation**

PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.

**For more information call:**

In the U.S.A. (800) 443-5853

In Europe/M-East/Africa

+31 (0)40 267 5100

In Canada (905) 890-7600

From other countries +1 (425) 446-5500

**Representative office of Fluke South East Asia Pte Ltd**

C/O Danaher Vietnam

Green Power Tower, 11th Floor Unit 2

35 Ton Duch Thang Street, District 1

Ho Chi Minh City

Vietnam

Tel: +84-8-2220-5371 (ext 103)

Email: [info.asean@fluke.com](mailto:info.asean@fluke.com)

[www.fluke.com/vn](http://www.fluke.com/vn)

©2022 Fluke Corporation. Specifications subject to change without notice.

01/2022

**Modification of this document is not permitted without written permission from Fluke Corporation.**