

## Thông số kỹ thuật

# Ống kính hồng ngoại tầm xa 4x thông minh

## Tổng quan sản phẩm: Ống kính hồng ngoại tầm xa 4x thông minh

Xem mục tiêu được phóng to gấp 4 lần so với ống kính tiêu chuẩn trong khi vẫn ở trên mặt đất hoặc ở khoảng cách an toàn. Ống kính tầm xa tele4X giúp xác định vấn đề tiềm ẩn trong thiết bị của bạn, kể cả khi mục tiêu của bạn nhỏ và xa như có một mối nối lỏng ở đường dây điện trên cao hoặc vật liệu chịu lửa bị quá nhiệt trên ống khói cao.

- Tránh rắc rối khi phải gửi camera của bạn đi hiệu chỉnh ống kính - với những ống kính thông minh, bạn chỉ cần gắn ống kính vào bất kỳ camera tương thích nào và có thể bắt đầu chụp ảnh.
- Ống kính này bao gồm một hệ thống gắn ống kính đang chờ cấp bằng sáng chế sẽ giữ ống kính cố định tại chỗ, giảm tình trạng ống kính lắc lư.
- Làm từ 100% chất liệu germani tiện kim cương với lớp phủ được thiết kế, là loại vật liệu khả dụng hiệu quả nhất để truyền năng lượng đến cảm biến dò.

Tương thích với RSE300, RSE600.

## Thông số kỹ thuật: Ống kính hồng ngoại tầm xa 4x thông minh

Description		
IFOV (spatial resolution)	RSE600	0.24 mRad
	RSE300	0.48 mRad
Field of view	6.0° H x 4.5° V	
Focus distance	1.5 m (approximately 5 ft)	

**Fluke.** *Giữ cho thế giới của bạn. không ngừng vận động.*

**Fluke Corporation**

PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.

**For more information call:**

In the U.S.A. (800) 443-5853

In Europe/M-East/Africa

+31 (0)40 267 5100

In Canada (905) 890-7600

From other countries +1 (425) 446-5500

**Representative office of Fluke South East Asia Pte Ltd**

C/O Danaher Vietnam

Green Power Tower, 11th Floor Unit 2

35 Ton Duch Thang Street, District 1

Ho Chi Minh City

Vietnam

Tel: +84-8-2220-5371 (ext 103)

Email: info.asean@fluke.com

www.fluke.com/vn

©2022 Fluke Corporation. Specifications subject to change without notice.

01/2022

**Modification of this document is not permitted without written permission from Fluke Corporation.**