

Thông số kỹ thuật

Bộ dụng cụ cách điện cầm tay Fluke



Tính năng chính

- 3 tua vít cách điện 2 cạnh
- 2 tua vít 4 cạnh
- kìm mũi dài
- kìm cắt
- kìm đa năng
- túi cuộn đựng dụng cụ

Tổng quan sản phẩm: Bộ dụng cụ cách điện cầm tay Fluke

Bộ dụng cụ cách điện cầm tay Fluke Starter Kit gồm tua vít, kìm, kìm cắt Ba loại kích thước của tua vít. Tua vít 4 cạnh #1 và #2 Kìm mũi dài, kìm cắt và kìm cắt lực đa năng. Tất cả đều được làm từ thép bọc Crom-molybden-vanadium (CMYK). Tất cả các chứng nhận đến 1000V AC và DC 1500V. Tất cả [đều được bảo hành trọn đời](#)

Tua vít 2 cạnh

- Ba dáng mũi khác nhau
- Ba độ dài tay cầm

Tua vít 4 cạnh

- Mũi #1 và #2
- Hai chiều dài tay cầm

Kìm mũi nhọn có khe cắt và đầu kẹp

- Đầu kẹp có xẻ rãnh
- 4 điểm kẹp để kéo các vật tròn dễ dàng và không bị trượt
- Thiết kế cho nhiều ứng dụng đặc biệt, hàm thẳng, nửa vòng, dài và thon
- Cạnh cắt để cắt dây






Kìm cắt hạng nặng trợ lực

- Cắt vật liệu cứng bao gồm dây thép và dây đàn piano
- Hàm mạnh mẽ và cạnh cắt chính xác

Kìm đa năng hạng nặng

- Giữ chắc chắn bằng hàm răng cưa và lỗ kẹp 4 điểm
- Hình dạng mỏng để dễ sử dụng trong không gian hẹp
- Hàm kẹp mạnh mẽ, trọng lượng nhẹ hơn 20% so với các thiết kế khác

Thông số kỹ thuật: Bộ dụng cụ cách điện cầm tay Fluke

Loại tua vít	Chiều dài lưỡi (inch mm)	Độ dài tay cầm (inch mm)	Bề ngang tay cầm (inch mm)	Đường kính mũi (inch mm)
 Mũi	3 75	3-3/8 86	1 25	3/32 2.55
 Đầu 2 cạnh	4 100	3-11/16 94	1 5/16 30	5/32 4.0
 Mũi	5 125	4-3/16 106	1 7/16 36	1/4 6.0
 Tua vít 4 cạnh #1	3 80	3-11/16 94	1 3/16 30	7/32 5
 Tua vít bốn cạnh #2	4 100	4-3/16 106	1 7/16 36	1/4 6
Loại kìm	Kích thước danh định (in)		Chiều dài danh định (mm)	
Mũi dài	8		200	
Kìm cắt chéo	8		200	
Kìm đa năng Lineman	8		200	

Bảo hành

Dụng cụ cơ khí cách điện cầm tay Fluke được bảo hành trọn đời

Mỗi dụng cụ cách điện Fluke sẽ không có khiếm khuyết về vật lý và chức năng trong suốt thời gian sử dụng. Như được sử dụng trong tài liệu này, "trọn đời" được định nghĩa là bảy năm sau khi Fluke ngừng sản xuất sản phẩm, nhưng thời hạn bảo hành sẽ ít nhất là mười lăm năm kể từ ngày mua. Bảo hành này không bao gồm thiệt hại do bỏ bê, sử dụng sai, nhiễm bẩn, cố ý thay đổi, tai nạn hoặc điều kiện hoạt động bất thường, hư hỏng hoặc hao mòn thông thường của các thành phần cơ khí. Bảo hành chỉ áp dụng cho người mua đầu tiên và không được chuyển nhượng.

Các khuyến nghị cho việc sử dụng và bảo quản Dụng cụ cầm tay cách điện Fluke

Sau đây là hướng dẫn liên quan đến việc bảo trì, kiểm tra, kiểm định và sử dụng Dụng cụ cầm tay cách điện Fluke.

Cảnh báo - tránh để điện giật và thương tích cá nhân:

- Giữ ngón tay phía sau phần bảo vệ ngón tay của công cụ. Không được chạm vào bộ phận dẫn điện.
- Luôn mang kính bảo hộ cho mắt.
- Không sử dụng ở nơi ẩm ướt Không sử dụng thiết bị khi chưa được làm sạch và khô
- Không áp dụng lực quá mức hoặc tác động mạnh lên phần cách điện của dụng cụ vì có thể gây hư hỏng lớp cách điện. Ví dụ như sử dụng các bề mặt cách điện làm điểm tựa để nâng hoặc ném, sử dụng với các công cụ khác như kim hoặc cờ lê để tăng mô-men lực hoặc đòn bẩy.

Nếu công cụ được sử dụng sai cách, lớp bảo vệ có thể bị suy giảm.

Bảo quản

Dụng cụ cầm tay cách điện phải được bảo quản đúng cách để giảm thiểu rủi ro hư hỏng lớp cách điện do bảo quản hoặc vận chuyển. Những dụng cụ cầm tay cách điện này nên được lưu trữ tách biệt với các công cụ khác để tránh thiệt hại cơ học hoặc nhầm lẫn với các công cụ không được cách nhiệt. Hơn nữa, các dụng cụ cầm tay cách điện này nên được ngăn chặn tiếp xúc với các bề mặt quá nóng (ví dụ như ống hơi) hoặc tiếp xúc với bức xạ UV quá mức.

Kiểm tra trước khi sử dụng

Trước khi sử dụng, mỗi Công cụ cầm tay cách điện phải được người dùng kiểm tra trực quan. Nếu có bất kỳ nghi ngờ nào về sự an toàn của dụng cụ cầm tay cách điện, nó phải được kiểm tra bởi người có thẩm quyền và nếu cần kiểm tra lại để xác định sự phù hợp hoặc xử lý để ngăn chặn việc tiếp tục sử dụng .

Nhiệt độ

Dụng cụ cách điện cầm tay Fluke chỉ sử dụng khả dụng trong nhiệt độ từ -20 °C đến +70 °C và -40 °C đến +70 °C với dụng cụ có gắn nhãn "C".

Kiểm tra định kỳ và kiểm định cách điện

Một cuộc kiểm tra trực quan hàng năm bởi một người được đào tạo khuyến nghị để chắc chắn dụng cụ cách điện còn hoạt động tốt. Nếu thử nghiệm điện được yêu cầu theo quy định quốc gia hoặc trong trường hợp nghi ngờ sau khi kiểm tra trực quan, thử nghiệm điện môi theo tiêu chuẩn IEC 60900 cho dụng cụ cầm tay cách điện nên được thực hiện.

Để biết chi tiết, liên hệ với [Trung tâm dịch vụ Fluke](#).

Model



IKST7

Bộ dụng cụ cầm tay cách điện Starter Kit - 5 tua vít cách điện và 3 kim cách điện

Bao gồm:

- Tua vít 2 cạnh cách điện ISLS3 3/32, 3 "
- Tua vít 2 cạnh cách điện ISLS5 5/32, 4 "
- Tua vít 2 cạnh cách điện ISLS8 1/4, 5 "
- Tua vít 4 cạnh cách điện IPHS1 # 1, 3 "
- Tua vít 4 cạnh cách điện IPHS2 # 2, 4 "
- Kim mũi dài với cạnh cắt và hàm kẹp INLP8
- Kim cắt chéo có trợ lực hạng nặng INDC8
- Kim đa năng lineman hạng nặng INCP8



Đơn giản hóa bảo trì dự phòng. Chấm dứt tình trạng kiểm tra lại.

Tiết kiệm thời gian và cải thiện độ tin cậy của dữ liệu bảo trì bằng cách đồng bộ các phép đo qua mạng không dây với hệ thống Fluke Connect.

- Loại bỏ lỗi nhập dữ liệu bằng cách lưu kết quả đo trực tiếp từ thiết bị và kết hợp chúng với lệnh sản xuất, báo cáo hoặc hồ sơ thiết bị.
- Tối đa thời gian hoạt động và ra các quyết định bảo trì một cách chính xác với dữ liệu đáng tin cậy và có thể theo dõi được.
- Bỏ bảng ghi tạm, sổ ghi chép và nhiều bảng tính và chuyển sang sử dụng truyền phép đo trực tiếp qua mạng không dây.
- Truy cập các phép đo cơ sở, lịch sử và hiện tại theo từng thiết bị.
- Chia sẻ dữ liệu đo thông qua các cuộc gọi video và email ShareLive™

Tìm hiểu thêm tại flukeconnect.com



Tất cả nhãn hiệu thương mại thuộc về các chủ sở hữu tương ứng. Cần có WiFi hoặc di động để chia sẻ dữ liệu. Không bán kèm điện thoại thông minh, dịch vụ không dây và gói dữ liệu. Miễn phí 5GB dung lượng lưu trữ đầu tiên..

Không bán kèm điện thoại thông minh, dịch vụ không dây và gói dữ liệu. Fluke Connect chỉ bán ở một số quốc gia.

Fluke. Giữ cho thế giới của bạn. không ngừng vận động.

Fluke Corporation
PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.

Representative office of Fluke South East Asia Pte Ltd

C/O Danaher Vietnam
Green Power Tower, 11th Floor Unit 2
35 Ton Duch Thang Street, District 1
Ho Chi Minh City
Vietnam
Tel: +84-8-2220-5371 (ext 103)
Email: info.asean@fluke.com
www.fluke.com/vn

For more information call:
In the U.S.A. (800) 443-5853
In Europe/M-East/Africa
+31 (0)40 267 5100
In Canada (905) 890-7600
From other countries +1 (425) 446-5500

©2022 Fluke Corporation. Specifications subject to change without notice.
01/2022

Modification of this document is not permitted without written permission from Fluke Corporation.