

Bộ tua vít cách điện Fluke



Tính năng chính








- 7 tua vít cách điện bao gồm vuông, rãnh
- Đa dạng về kích thước và chiều dài trục
- Chứng nhận 1000 V AC, 1500 V DC
- Thiết kế phù hợp cầm nắm, ít gây tác động quá mức và cung cấp mô-men lực tối đa
- Đầy đủ chiều dài, dụng cụ được phủ một lớp vật liệu chống va đập, lỗ treo tăng mức độ an toàn và thiết kế chống lật
- Trục bảo vệ mỏng, cho phép tiếp cận các khu vực khó
- Rèn từ thép Đức CMV cho độ bền vượt trội

Tổng quan sản phẩm: Bộ tua vít cách điện Fluke

Công việc không hoàn thành cho đến khi tất cả mọi thứ được siết chặt xuống. Tua vít cách điện chính xác, vừa vặn và kẹp chặt tác dụng mô-men lực tối đa mà không làm hỏng đầu. Lưỡi thép cứng crôm-molybdenum-vanadi (CMV) của Đức giảm thiểu hao mòn. Điều cuối cùng bạn muốn là dụng cụ của bạn tháo ra khỏi đầu vít và có thể kết nối với phần tử gắn đó

Bộ tua vít cách điện này bao gồm ba kích thước rãnh, hai kích thước 4 cạnh và hai kích thước vuông. Tất cả được chứng nhận đến 1000 volt AC và 1500V DC. Mỗi tua vít thử nghiệm đến 10.000 volt. Tất cả trở lại bởi [bảo hành trọn đời](#).

Thông số kỹ thuật: Bộ tua vít cách điện Fluke

Loại tua vít	Chiều dài lưỡi (inch mm)	Độ dài tay cầm (inch mm)	Xử lý chiều rộng (inch mm)	Đường kính Bladeform (inches mm)
 Rãnh	3 75	3-3/8 86	1 25	3/32 2.55
 Tua vít 2 cạnh	4 100	3-11/16 94	1 5/16 30	5/32 4.0
 Tua vít 2 cạnh	5 125	4-3/16 106	1 7/16 36	1/4 6.0
 Tua vít 4 cạnh #1	3 80	3-11/16 94	1 3/16 30	7/32 5
 Tua vít 4 cạnh #2	4 100	4-3/16 106	1 7/16 36	1/4 6
 Đầu vuông #1	4 100	3-11/16 94	1 3/16 30	5/32 3.5
 Vuông #2	5 125	4-3/16 106	1 7/16 36	1/4 6

Bảo hành

Công cụ cầm tay cách điện Fluke Bảo hành trọn đời

Mỗi dụng cụ cầm tay cách điện Fluke sẽ không có khiếm khuyết về vật liệu và thao tác. Như được sử dụng trong tài liệu này, "tuổi thọ" được định nghĩa là bảy năm sau khi Fluke ngừng sản xuất sản phẩm, nhưng thời hạn bảo hành sẽ ít nhất là mười lăm năm kể từ ngày mua. Bảo hành này không bao gồm thiệt hại do vít bở, sử dụng sai, nhiễm bẩn, thay đổi kết cấu, tai nạn hoặc vận hành trong điều kiện bất thường hoặc xử lý, hư hỏng hoặc hao mòn thông thường của các thành phần cơ khí. Bảo hành này chỉ bao gồm người mua ban đầu và không được chuyển nhượng.

Các khuyến nghị cho việc sử dụng và bảo quản tại chỗ cho Dụng cụ cầm tay cách điện Fluke

Sau đây là hướng dẫn liên quan đến việc bảo trì, kiểm tra, kiểm tra lại và sử dụng Dụng cụ cầm tay cách điện Fluke.

Cảnh báo - để tránh bị điện giật hoặc thương tích cá nhân:

- Giữ ngón tay phía sau phần bảo vệ ngón tay của công cụ. Không bao giờ chạm vào các bộ phận dẫn điện.
- Luôn đeo kính bảo vệ mắt .
- Không sử dụng ở những nơi ẩm ướt . Không sử dụng trừ khi dụng cụ sạch và khô.
- Không tác dụng lực quá mức hoặc tác động mạnh đến cách điện công cụ vì có thể gây hại. Ví dụ như sử dụng các bề mặt cách điện như một điểm tựa để nâng lên hoặc ném hoặc nắm chặt tay cầm dụng cụ cách ly với các công cụ khác như kim hoặc cờ lê để tăng mô-men lực hoặc đòn bẩy.

Nếu công cụ được dùng không theo chỉ định, sự bảo vệ có thể bị ảnh hưởng.

Bảo quản

Dụng cụ cầm tay cách điện nên được lưu trữ đúng cách để giảm thiểu nguy cơ thiệt hại đến cách nhiệt do lưu trữ hoặc vận chuyển. Những dụng cụ tay cách điện này nên được lưu trữ tách ra từ các công cụ khác để tránh tác động cơ học hoặc nhầm lẫn với các công cụ không cách điện. Hơn nữa, các dụng cụ cầm tay cách điện không nên tiếp xúc với bề mặt quá nóng (ví dụ ống hơi) hoặc tiếp xúc với bức xạ UV- quá mức.

Kiểm tra trước khi sử dụng

Trước khi sử dụng, mỗi công cụ tay cách điện phải được người dùng kiểm tra trực quan. Nếu có bất cứ nghi ngờ gì về sự an toàn của dụng cụ cầm tay cách điện, thiết bị phải được kiểm tra bởi một người có chuyên môn và nếu cần thử lại để xác định sự phù hợp hay rút bỏ để ngăn chặn việc tiếp tục sử dụng.

Nhiệt độ

Dụng cụ cầm tay cách điện chỉ nên được dùng trong các môi trường có nhiệt độ từ -20 ° c và + 70 ° c và, cho các công cụ được đánh dấu "C", giữa -40 ° c và + 70 ° c.

Kiểm tra thường xuyên và kiểm tra điện.

Một kiểm tra trực quan hàng năm của một người được đào tạo để xác định sự thích hợp của công cụ tay cách điện. Nếu kiểm tra lại điện là yêu cầu của quy định quốc gia hoặc trong trường hợp nghi ngờ sau khi kiểm tra trực quan, các thử nghiệm điện môi áp dụng của IEC 60.900 cho dụng cụ cầm tay cách điện nên được thực hiện.

Để biết chi tiết, liên hệ với [Trung tâm dịch vụ Fluke](#).

Model



IKSC7

Bộ tua vít cách điện 7 món

Bao gồm:

- Tua vít có rãnh cách điện ISLS3 3/32, 3 "
- Tua vít có rãnh cách điện ISLS5 5/32, 4 "
- Tua vít có rãnh cách điện ISLS8 1/4, 5 "
- Tua vít có rãnh cách điện ISLS1 1/4, 5 "
- Tua vít có rãnh cách điện ISLS2 1/4, 5 "
- Tua vít có rãnh cách điện ISLS3 3/32, 3 "
- Tua vít có rãnh cách điện ISLS5 5/32, 4 "
- Tua vít có rãnh cách điện ISLS8 1/4, 5 "
- Tua vít có rãnh cách điện ISLS1 1/4, 5 "
- Tua vít có rãnh cách điện ISLS2 1/4, 5 "



Đơn giản hóa bảo trì dự phòng. Chấm dứt tình trạng kiểm tra lại.

Tiết kiệm thời gian và cải thiện độ tin cậy của dữ liệu bảo trì bằng cách đồng bộ các phép đo qua mạng không dây với hệ thống Fluke Connect.

- Loại bỏ lỗi nhập dữ liệu bằng cách lưu kết quả đo trực tiếp từ thiết bị và kết hợp chúng với lệnh sản xuất, báo cáo hoặc hồ sơ thiết bị.
- Tối đa thời gian hoạt động và ra các quyết định bảo trì một cách chính xác với dữ liệu đáng tin cậy và có thể theo dõi được.
- Bỏ bảng ghi tạm, sổ ghi chép và nhiều bảng tính và chuyển sang sử dụng truyền phép đo trực tiếp qua mạng không dây.
- Truy cập các phép đo cơ sở, lịch sử và hiện tại theo từng thiết bị.
- Chia sẻ dữ liệu đo thông qua các cuộc gọi video và email ShareLive™

Tìm hiểu thêm tại flukeconnect.com



Tất cả nhãn hiệu thương mại thuộc về các chủ sở hữu tương ứng. Cần có WiFi hoặc di động để chia sẻ dữ liệu. Không bán kèm điện thoại thông minh, dịch vụ không dây và gói dữ liệu. Miễn phí 5GB dung lượng lưu trữ đầu tiên..

Không bán kèm điện thoại thông minh, dịch vụ không dây và gói dữ liệu. Fluke Connect chỉ bán ở một số quốc gia.

Fluke. Giữ cho thế giới của bạn. không ngừng vận động.

Fluke Corporation
PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.

Representative office of Fluke South East Asia Pte Ltd

C/O Danaher Vietnam
Green Power Tower, 11th Floor Unit 2
35 Ton Duch Thang Street, District 1
Ho Chi Minh City
Vietnam

Tel: +84-8-2220-5371 (ext 103)

Email: info.asean@fluke.com

www.fluke.com/vn

©2022 Fluke Corporation. Specifications subject to change without notice.
01/2022

For more information call:

In the U.S.A. (800) 443-5853

In Europe/M-East/Africa

+31 (0)40 267 5100

In Canada (905) 890-7600

From other countries +1 (425) 446-5500

Modification of this document is not permitted without written permission from Fluke Corporation.