

Máy kiểm tra cáp Fluke Networks MT-8200-49A MicroMapper™



Tính năng chính

- Máy kiểm tra thăm định sơ đồ đấu nối và xác định lỗi bằng đèn LED
- MicroMapper™ MT-8200-49A, điều khiển từ xa và cáp nối
- Thiết bị điều khiển từ xa cho phép 1 người kiểm tra cáp đã lắp đặt
- Hai tín hiệu truy vết cáp ẩn
- Kiểm tra cáp đôi xoắn của mạch hở, ngắn mạch, cáp chéo

Tổng quan sản phẩm: Máy kiểm tra cáp Fluke Networks MT-8200-49A MicroMapper™

MicroMapper™ MT-8200-49A là thiết bị kiểm tra cáp cầm tay giúp dễ dàng xác minh tính toàn vẹn của cáp xoắn đôi Ethernet. Kiểm tra các cáp hở, ngắn mạch, đảo ngược, chéo và đảo cặp và quét mọi lỗi hiện có trong cáp của bạn. Truy vết cáp âm trần, xuyên tường, sàn và các bó.

Thông số kỹ thuật: Máy kiểm tra cáp Fluke Networks MT-8200-49A MicroMapper™

Kích thước	4,93 x 2,05 x 1,18 ft (125 x 52 x 30 m)
Trọng lượng	0,28 lbs (130 g) Chiều dài tối thiểu để phát hiện cáp đảo cặp là 2 ft (0,6m) Kiểm tra cáp xoắn đôi có chiều dài trên 656 ft (200 m)
Pin	(4) Pin kiềm AAA, 1,5 Volt; chỉ báo pin yếu bằng đèn LED

Model



MT-8200-49A

Máy kiểm tra cáp Fluke Networks MT-8200-49A MicroMapper™

Bao gồm:

- MicroMapper™ và Điều khiển từ xa MicroMapper™
- Cáp nối
- (4) Pin kiểm AAA 1,5V
- Hướng dẫn sử dụng

Fluke. *Giữ cho thế giới của bạn. không ngừng vận động.*

Fluke Corporation
PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.

For more information call:
In the U.S.A. (800) 443-5853
In Europe/M-East/Africa
+31 (0)40 267 5100
In Canada (905) 890-7600
From other countries +1 (425) 446-5500

Representative office of Fluke South East Asia Pte Ltd

C/O Danaher Vietnam
Green Power Tower, 11th Floor Unit 2
35 Ton Duch Thang Street, District 1
Ho Chi Minh City
Vietnam
Tel: +84-8-2220-5371 (ext 103)
Email: info.asean@fluke.com
www.fluke.com/vn
©2022 Fluke Corporation. Specifications subject to
change without notice.
01/2022

**Modification of this document is not permitted
without written permission from Fluke Corporation.**