

Thông số kỹ thuật

Bộ phát và dò tín hiệu Fluke Networks Pro3000™



Tính năng chính

- Tín hiệu truyền xa tới 10 mile (16km) trên hầu hết các cáp
- Bộ phát âm analog với kẹp đầu đinh, đầu dò chưa lọc
- Được trang bị công nghệ SmartTone™ cung cấp 5 âm riêng biệt để nhận dạng chính xác
- Kiểm tra liên tục và xác nhận cực tính của đường dây
- Thiết kế đẹp, tiện dụng, trang bị giắc cắm tai nghe 3,5 mm

Tổng quan sản phẩm: Bộ phát và dò tín hiệu Fluke Networks Pro3000™

Bộ phát và dò tín hiệu Pro3000™ được trang bị công nghệ SmartTone™ với 5 âm riêng biệt giúp xác định chính xác cặp cáp, và cung cấp khả năng theo dõi rõ ràng và chính xác cáp truyền thông. Chỉ cần rút ngắn cặp cáp đã chọn ở gần hoặc đầu xa để thay đổi nhịp của giai điệu được tạo ra.

Thông số kỹ thuật: Bộ phát và dò tín hiệu Fluke Networks Pro3000™

Thông số kỹ thuật Bộ phát tín hiệu Analog Pro3000	
Giao diện người dùng	Nút trượt chuyển đổi giữa chế độ Continuity và Tone Phím chuyển đổi giữa chế độ SOLID, ALT và OFF Đèn LED chế độ Tone Đèn LED chế độ Continuity /Polarity

Thông số kỹ thuật Bộ phát tín hiệu Analog Pro3000

Tần số chế độ SOLID	1000 Hz danh định
Tần số chế độ ALT	1000/1500 Hz danh định
Bảo vệ quá áp	60 VDC ở chế độ Toner/Polarity
Công suất đầu ra ở chế độ Tone	8 dBm với 600Ω
Điện áp đầu ra ở chế độ Continuity	8 VDC với pin mới
Pin	Kiểm 9V
Nhiệt độ	Hoạt động: -20°C đến 60°C Bảo quản: -40°C đến 70°C
Kích thước vỏ đựng	2,7 in, x 2,4 in, x 1,4 in, (6,9 cm x 6,1 cm x 3,6 cm)

Thông số kỹ thuật đầu dò Analog Pro3000

Giao diện người dùng	Nút BẬT/TẮT Điều chỉnh âm thanh Đầu nối thay thế Giắc cắm tai nghe 3,5 mm
Pin	Kiểm 9V
Nhiệt độ	Hoạt động: -20°C đến 60°C Bảo quản: -40°C đến 70°C
Kích thước vỏ đựng	9,8 in, x 1,6 in, x 1,3 in, (24,9 cm x 4,1 cm x 3,3 cm)

Model



26000900

Bộ phát và dò tín hiệu Pro3000™ được trang bị công nghệ SmartTone™ với 5 âm riêng biệt giúp xác định chính xác cặp cáp, và cung cấp khả năng theo dõi rõ ràng và chính xác cáp truyền thông. Chỉ cần rút ngắn cặp cáp đã chọn ở gần hoặc đầu xa để thay đổi nhịp của giai điệu được tạo ra.

Bao gồm:

- Đầu dò Pro3000™
- Bộ phát tín hiệu Analog Pro3000™

Optional accessories

Description

Giắc thay thế Fluke Networks Pro3000™ Giắc thay thế cho máy dò tín hiệu Pro3000/3000F

Fluke. *Giữ cho thế giới của bạn. không ngừng vận động.*

Fluke Corporation

PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.

For more information call:

In the U.S.A. (800) 443-5853

In Europe/M-East/Africa

+31 (0)40 267 5100

In Canada (905) 890-7600

From other countries +1 (425) 446-5500

Representative office of Fluke South East Asia Pte Ltd

C/O Danaher Vietnam

Green Power Tower, 11th Floor Unit 2

35 Ton Duch Thang Street, District 1

Ho Chi Minh City

Vietnam

Tel: +84-8-2220-5371 (ext 103)

Email: info.asean@fluke.com

www.fluke.com/vn

©2022 Fluke Corporation. Specifications subject to change without notice.

01/2022

Modification of this document is not permitted without written permission from Fluke Corporation.