

技術資料

Fluke 鉤錶專用的 HC80 保護盒

主要功能

軟墊攜帶盒、附內袋的保護套，搭配品質絕佳的聚酯纖維外層
一年保固

產品概述: Fluke 鉤錶專用的 HC80 保護盒

為 Fluke 工具搭配合適的保護盒。HC80 攜帶盒堅固耐用，聚酯纖維製的攜帶盒不僅附內袋且外盒品質絕佳。它的特色在於褲耳及開蓋式設計，方便收納、手持與攜帶，適用於大部分廣受歡迎的 Fluke 數位萬用電表、電流鉤錶、絕緣測試儀等諸多產品。

規格: Fluke 鉤錶專用的 HC80 保護盒

尺寸

229 x 127 x 64 公釐

9 x 5 x 2.5 吋

HC80 保護盒可與下列 Fluke 主機產品相容

- 萬用電表：113、114、115、116、117、77-4、175、177、179、83-V、87-V、233、287、289、3000 FC
- 測溫儀：51-II、52-II、53-II、54-II
- 電流鉤錶：323、324、325
- 製程校正器和鉤錶：712、712B、714、714B、715、787、787B、789

機型

HC80

HC80 Holster Case for Fluke Meters

Fluke. 保持您的世界運作不懈。

Fluke Corporation
PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.

更多資訊
U.S.A. (800) 443-5853
Europe/M-East/Africa
+31 (0)40 267 5100
Canada (800)-36-FLUKE
其他 +1 (425) 446-5500
www.fluke.com/zh-tw

©2022 Fluke Corporation. Specifications subject to
change without notice.
01/2022

Modification of this document is not permitted
without written permission from Fluke Corporation.