

技術資料

80PK-8 管鉤式溫度探棒

主要功能

- 堅固耐用色帶傳感器。
- 量測量程: -29 至149°C，管道直徑從6.4至34.9mm。
- 保固一年。

[我要購買](#)

產品概述: 80PK-8 管鉤式溫度探棒

K型熱電偶快速溫度和過熱度測量管表面。

機型

Fluke 80PK 8

Fluke 80PK-8 Pipe Clamp Temperature Probe

Pipe Clamp Temperature Probe



简化预防性维护。避免重复工作。

使用 Fluke Connect 系统无线同步测量值，节省时间，提升维护数据的可靠性。

- 直接通过工具保存测量值并将其与工作单、报告或资产记录相关联，消除数据输入错误。
- 借助可以信赖和跟踪的数据，最大限度地延长运行时间，自信地作出维护决策。
- 按资产类别查阅基线、历史记录和当前测量值。
- 通过单步操作无线传输测量值，无需使用写字板、笔记本和多个电子表格。
- 使用 ShareLive™ 视频通话和电子邮件共享测量数据。

详情请访问 flukeconnect.com



所有商标的知识产权均为其所有者拥有。需要使用 WiFi 或移动电话服务才能共享数据。购买时不随附提供智能手机、无线服务和数据方案。首个 5 GB 存储空间免费。有关手机支持详情，请访问 fluke.com/phones。

购买时不随附提供智能手机、无线服务和数据方案等。在您的提供商的无线服务区内，并遵循您计划中的定价和其它条款。Fluke Connect 并非在所有国家/地区均有提供。部分 Fluke Connect 功能需遵守付款条件进行订阅，且并非适用于所有国家/地区。

Fluke. 保持您的世界運作不懈。

Fluke Corporation
PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.

更多资讯
U.S.A. (800) 443-5853
Europe/M-East/Africa
+31 (0)40 267 5100
Canada (800)-36-FLUKE
其他 +1 (425) 446-5500
www.fluke.com/zh-tw

©2022 Fluke Corporation. Specifications subject to change without notice.
01/2022

Modification of this document is not permitted without written permission from Fluke Corporation.